

Garant**Lehúzó pofa, Pofaszélesség: 26DU0mm****Rendelési adatok**

Rendelés száma	360084 26DUO
GTIN	4045197482099
Árucikk kategória	310

Leírás**Felhasználás:**

Alapméret változtatás keresztirányú befogósínekkel lehetséges.

Alkalmazható :

360080 sz. befogósínhez.

Figyelem:

3. változat utáni befogó sínekhez használható (lásd az ábrát)! Több munkadarabos befogósínen lévő borda nem lehet szélesebb mint 5mm.

Szorítóerő: 5 kN

Szorítóerő: 10 kN

Szorítóerő: 15 kN

Szorítóerő: 20 kN

Forgatónyomaték: 6 Nm

Forgatónyomaték: 8 Nm

Műszaki leírás

Forgatónyomaték	6 Nm
Forgatónyomaték	8 Nm
Forgatónyomaték	10 Nm

Forgatónyomaték	14 Nm
Szorítóerő	5 kN
Szorítóerő	10 kN
Szorítóerő	15 kN
Szorítóerő	20 kN
Pofaszélesség	26 mm
Max. emelés	3 mm
Szorítócsavar SW	6 mm
Száras csavar SW ₁	4 mm
Termék fajtája	Satupofák