

Garant**ZeroClamp befogótárcsa, Típus: 138I****Rendelési adatok**

Rendelés száma	360040 138I
GTIN	4045197577122
Árucikk kategória	310

Leírás**Kivitel:**

Minden komponens rozsdamentes, vagy korrózióvédett acélból készült. A GARANT ZeroClamp rendszer nullponti befogása fontos funkciót tölt be a modern gyártási rendszerekben, különösen az automatizált gyártásban. A speciális érintkezési felületnek köszönhetően pontos és megbízható nullpont ismétlési pontosságot biztosít. A rendszer pneumatikus szorítóereje biztonságosan megtartja a munkadarabokat a kívánt helyzetben, így a munkadarab gyors és pontos cseréje lehetséges újrapozicionálás nélkül. Ez csökkenti az átfogatási ráfordításokat és növeli a termelékenységet. A GARANT ZeroClamp rendszer nullponti befogása elengedhetetlen a hatékony gyártási folyamatokhoz. Ismerje meg a GARANT ZeroClamp innovatív technológiáját és optimalizálja a termelést.

Felhasználás:

Befogóeszközökbe való egyedi beépítéshez.

Műszaki leírás

Tájéolófurat van	igen
Befogótárcsa Ø d	138 mm
Tartóerő	40 kN
Sorozat	ZeroClamp

Termék fajtája

Befogótárca

Tartozék

Tömítés készlet Befogótárca Ø-höz 138 mm

360044 138