

Garant**ZeroClamp befogótárca, Típus: 10012-SET****Rendelési adatok**

Rendelés száma	360040 10012-SET
GTIN	4045197694706
Árucikk kategória	310

Leírás**Kivitel:**

Minden komponens rozsdamentes, vagy korrózióvédett acélból készült. A GARANT ZeroClamp rendszer nullponti befogása fontos funkciót tölt be a modern gyártási rendszerekben, különösen az automatizált gyártásban. A speciális érintkezési felületnek köszönhetően pontos és megbízható nullpont ismétlési pontosságot biztosít. A rendszer pneumatikus szorítóereje biztonságosan megtartja a munkadarabokat a kívánt helyzetben, így a munkadarab gyors és pontos cseréje lehetséges újrapozicionálás nélkül. Ez csökkenti az átfogatási ráfordításokat és növeli a termelékenységet. A GARANT ZeroClamp rendszer nullponti befogása elengedhetetlen a hatékony gyártási folyamatokhoz. Ismerje meg a GARANT ZeroClamp innovatív technológiáját és optimalizálja a termelést.

Felhasználás:

Befogóeszközökbe való egyedi beépítéshez.

Tartalom:

4-4 befogótárca.

10 × csatlakozó a légvezetékhez.

1,5 m légvezeték.

1 × 360019 sz. 10003 méretű gyorscsatlakozó.

1 × tömlőcsonk (illik a gyorscsatlakozóhoz).

Figyelem:

A rajzokat ill. saját befogórendszer létrehozásához szükséges beépítés útmutatót a készlet tartalmazza. A mart csatornák kitöltéséhez használható pl. 2K gyanta.

Műszaki leírás

Tájélfurat van	nem
Befogótárca Ø d	120 mm
Befogótárca 360040 sz.	10012
Sorozat	ZeroClamp
Termék fajtája	Befogótárca

Tartozék

Tömítés készlet Befogótárca Ø-höz 120 mm	360044 120
--	------------