

**Magas anya, Menet: M10****Rendelési adatok**

Rendelés száma	375385 M10
GTIN	4020772082352
Árucikk kategória	35A

Leírás**Kivitel:**

Magas anya (= 1,5 d magas) egy sík oldallal a 375340 alátétekre és gömb alakú oldallal a 375355 D vagy 375360 G sz. kúpos alátétekre való felfekvéshez.

Szabvány:

DIN 6330 B

Alapanyag:

Nemesíthető acél, szilárdság 10.

Műszaki leírás

Kulcsnyílás SW	16 mm
Teljes hossz	15 mm
Sarokméret e	17,8 mm
Perem magasság	4 mm
Váll Ø	22 mm
Menet	M10

Típus	6330B
Termék fajtája	Anyá