

Garant**ZeroClamp befogótárcsa, Típus: 138I-SET****Rendelési adatok**

| | |
|-------------------|-----------------|
| Rendelés száma | 360040 138I-SET |
| GTIN | 4045197694737 |
| Árucikk kategória | 310 |

Leírás**Kivitel:**

Minden komponens rozsdamentes, vagy korrózióvédett acélból készült. A GARANT ZeroClamp rendszer nullponti befogása fontos funkciót tölt be a modern gyártási rendszerekben, különösen az automatizált gyártásban. A speciális érintkezési felületnek köszönhetően pontos és megbízható nullpont ismétlési pontosságot biztosít. A rendszer pneumatikus szorítóereje biztonságosan megtartja a munkadarabokat a kívánt helyzetben, így a munkadarab gyors és pontos cseréje lehetséges újrapozicionálás nélkül. Ez csökkenti az átfogatási ráfordításokat és növeli a termelékenységet. A GARANT ZeroClamp rendszer nullponti befogása elengedhetetlen a hatékony gyártási folyamatokhoz. Ismerje meg a GARANT ZeroClamp innovatív technológiáját és optimalizálja a termelést.

Felhasználás:

Befogóeszközökbe való egyedi beépítéshez.

Tartalom:

4-4 befogótárcsa.

10 × csatlakozó a légvezetékhez.

1,5 m légvezeték.

1 × 360019 sz. 10003 méretű gyorscsatlakozó.

1 × tömlőcsonk (illik a gyorscsatlakozóhoz).

Figyelem:

A rajzokat ill. saját befogórendszer létrehozásához szükséges beépítés útmutatót a készlet tartalmazza. A mart csatornák kitöltéséhez használható pl. 2K gyanta.

Műszaki leírás

| | |
|------------------------|-------------|
| Tájélfurat van | igen |
| Befogótárca Ø d | 138 mm |
| Befogótárca 360040 sz. | 138 l |
| Sorozat | ZeroClamp |
| Termék fajtája | Befogótárca |

Tartozék

| | |
|--|------------|
| Tömítés készlet Befogótárca Ø-höz 138 mm | 360044 138 |
|--|------------|