

**HOLEX****Szögmérő, zárt fokívvel, Ívfok-Ø × szárhossz: 85X150mm****Rendelési adatok**

Rendelés száma	453200 85X150
GTIN	4045197205926
Árucikk kategória	42F

**Leírás****Kivitel:**

Teli, félköríves fokív 0 – 180° osztással; 1°-os leolvasás. **Csillogásmentesen krómozott skálalemez.** Rögzítőanyával.

**Műszaki leírás**

Fokív Ø	85 mm
Szárhossz	150 mm
Leolvasás	1 fok
Hibahatár	± 30 szögperc
Szabvány	Gyári szabvány
Méréstechnika	analóg
Alapanyag	Nemesacél, INOX
Minden alkatrész	edzett
Csomagolás	Tok
Kalibrálás	F3
Termék fajtája	Szögmérő

**Szolgáltatások**

KalibrálásSzögmérők / fokmérők Típus GRAD

025810 GRAD