



## Digitális univerzális szögmérő, Sínhossz: 150mm



### Rendelési adatok

Rendelés száma	454000 150
GTIN	4045197294654
Árucikk kategória	46R

### Leírás

#### Kivitel:

Digitális univerzális szögmérő.

- **Választható szögfokos vagy szögperces kijelzés.**
- **Egyszerű beállítás fix referenciapontokkal.**
- **A mérő sín teljes hosszában eltolható és rögzíthető.**
- **Finombeállítás tetszés szerinti szögméretek pontos beállításához.**
- **Preset: tetszőleges szögek előzetes beállítása, pl. tűrésmerésekhez.**
- **Data/Hold: a kijelzett érték tárolása (megőrzése), vagy küldése.**
- **Mérési irányváltás.**
- **Nullázás minden helyzetben.**

#### Tartalom:

1 elem 081560 sz., CR2032-es méret

#### Opcionális tartozék:

Kiegészítő szög 453600 sz. és adatkábel 497080 sz.

#### Alkatrész:

Mérő sín 453510 sz.

### Műszaki leírás

Sínhossz	150 mm
Átkapcsolható leolvasás	1 perc vagy 0,01°
Elem élettartama kb.	2000 óra
Hibahatár	± 2 szögperc

Méréstartomány	-360 - 360 fok
Ismétlési pontosság	1 szögperc
A mellékelt elemek / akkuk cikkszám	081560 CR2032
A tartalmazott elemek száma	1
Energiaellátás	Elemes
Szabvány	Gyári szabvány
Interfész	Digimatic interfész
Interfész	USB csatlakozó
Méréstechnika	digitális
Alapanyag	Nemesacél, INOX
Minden alkatrész	edzett
Csomagolás	Stabil doboz
Kalibrálás	F4
Termék fajtája	Szögmérő

## Szolgáltatások

KalibrálásUniverzális szögmérő Típus UNI	025710 UNI
--	------------

## Tartozék

Adó Típus S1	498966 S1
Csatlakozó kábelData nyomógommbal Típus USB2	497100 USB2
Gombelemek / speciális elemek Elem típusa CR2032	081560 CR2032
Tartalék sín, horonyszélesség 2,5 mm Sínhossz 150 mm	453510 150
Csatlakozó kábel Típus USB2	497080 USB2
Csatlakozó kábelData nyomógommbal Típus D2	497100 D2
Multi vevőkészülék / USB billentyűzet csatlakozó Típus	498975
Csatlakozó kábel Típus D2	497080 D2
Kiegészítő szög	453600
Vevőkészülék / USB billentyűzet interfész Típus	498965

Csatlakozó kábelData nyomógommbal Típus D1	497100 D1
Csatlakozó kábel Típus D1	497080 D1