

HOLEX**Talpas gérszög, Szárhossz: 120X80mm****Rendelési adatok**

Rendelés száma	455400 120X80
GTIN	4045197206008
Árucikk kategória	42F

Leírás**Kivitel:**

Acél kivitel. Pontosán köszörült élek és jól megmunkált lapos oldalak. A szögtűrés a DIN 875/2-höz igazodik.

Felhasználás:

45° pontos előrajzoló és ellenőrzése 90°-os sarokütköztetéshez.

Műszaki leírás

Rövid szár hossza	80 mm
Szárkeresztmetszet	20×5 mm
Hosszú szár hossza	120 mm
Szabvány	Gyári szabvány
Derékszögűség	a DIN 875/2-höz igazodik
Alapanyag	Nemesacél, INOX
Csomagolás	Stabil doboz
Kalibrálás	F5
Termék fajtája	Gérszög

Szolgáltatások

KalibrálásKözpontosító derékszög, hegyes- és gérszög
Maximális szárhossz 300

025850 300