

HOLEX**Csőrös furatmikrométer, Méréstartomány: 25-50mm****Rendelési adatok**

Rendelés száma	426800 25-50
GTIN	4045197204134
Árucikk kategória	42B

Leírás**Kivitel:**

Edzett, köszörült és leppelt orsó. Lépcsős és lekerekített mérőcsőrök keményfém betéttel. Állandó mérési nyomás a finom racsní következtében. Mérődob tisztán gravírozott, fekete osztásvonalakkal és számokkal. Krómozott mikrométer. Beállító- és rögzítő csavarral.

Tartalom:

Inkluzív beállító gyűrű.

Műszaki leírás

Mérődob \emptyset	18 mm
Méréstartomány	25 - 50 mm
Leolvasás	0,01 mm
Hibahatár	12 μ m
Szabvány	Gyári szabvány
Mérődob osztás	1/50 mm
Méréstechnika	analóg
Csomagolás	Stabil doboz
Kalibrálás	B4
Kalibrálás	L7
Termék fajtája	Csőrös furatmikrométer

Szolgáltatások

KalibrálásCsőrös furatmikrométer Max. méréstartomány 50 mm	022360 50
DAkkS kalibrálásBeállító gyűrű Maximális Ø 200 mm	028470 200
KalibrálásBeállító gyűrű maximális Ø 50 mm	028400 50

Tartozék

Beállító gyűrűDIN 2250 C Névleges Ø 30 mm	484030 30
Beállító gyűrűDIN 2250 C Névleges Ø 50 mm	484030 50
Beállító gyűrűDIN 2250 C Névleges Ø 40 mm	484030 40