

**Mitutoyo****Beépíthető mikrométer, Méréstartomány (mérési út): 0-25/Fmm****Rendelési adatok**

Rendelés száma	426200 0-25/F
GTIN	4946368023151
Árucikk kategória	44A

**Leírás****Kivitel:**

Edzett orsó és csillogásmentesen krómozott mérődob. **Álló (nem forgó)** orsó, keményfém felfekvő felülettel és racsnival. Érzékeny felületű anyagok vizsgálatához.

**Felhasználás:**

Gépekbe, készülékekbe, szerkezetekbe, mérőberendezésekbe stb. történő beépítéshez, állítható mérőasztal-ütközőként.

**Figyelem:**

Speciális méretek külön rendelésre.

**Műszaki leírás**

Orsó Ø	8 mm
Befogószár Ø	12 mm
Mérődob Ø	18 mm
Teljes hossz	125 mm
Befogó szár hossza	10 mm
Leolvasás	0,01 mm
Hibahatár	0,003 mm
Szabvány	Gyári szabvány
Mérődob osztás	1/50 mm
Méréstechnika	analóg
Kalibrálás	B3

Termék fajtája

Beépíthető mikrométer

**Szolgáltatások**

KalibrálásBeépíthető mikrométer Max. mérésstartomány 25 mm

022280 25

DAkKS kalibrálásBeépíthető mikrométer Max. mérésstartomány 50 mm

022290 50