

**Mitutoyo****Mélységmérő mikrométer, Méréstartomány: 0-150mm****Rendelési adatok**

Rendelés száma	425200 0-150
GTIN	4946368016399
Árucikk kategória	44A

**Leírás****Kivitel:**

**A különböző mérésmélységek eléréséhez a 25 mm-enként növekvő mérőtűket cserélni kell.** Edzett és köszörült orsó. Edzett szerszámacél híd leppelt mérőfelülettel, mattkrómozott mikrométer. Mérődob tisztán gravírozott, fekete osztásvonalakkal és számokkal. Állandó mérési nyomás a beépített finom racsní miatt.

**Tartalom:**

Inkluzív mérőtűk.

**Műszaki leírás**

Mérőtű Ø	4 mm
Híd hossza	100 mm
Mérőtűk száma	6
Mérődob Ø	18 mm
Méréstartomány	0 - 150 mm
Leolvasás	0,01 mm

Szabvány	DIN 863
Mérődob osztás	1/50 mm
Méréstechnika	analóg
Csomagolás	Stabil doboz
Kalibrálás	S15
Termék fajtája	Mélységmérő mikrométer

### Szolgáltatások

KalibrálásMélységmérő mikrométer készlet Méréstartomány 0-150 mm	020780 0-150
---	--------------