



## Kompakt sarokcsiszoló, Típus: AGV13-125X



### Rendelési adatok

Rendelés száma	077131 AGV13-125X
GTIN	4002395140794
Árucikk kategória	03M

### Leírás

#### Kivitel:

**MILWAUKEE – kompakt sarokcsiszoló Ø 125 mm.** Kompakt, erőteljes sarokcsiszolók nagy vágási mélységgel a lapos fém hajtóműfej következtében.

- **Hálózati kábel 4 m.**
- **Orsóreteszelés a gyors tárcsacsere érdekében.**
- **Gyors védőburkolat állítás.**
- **Ismételt bekapcsolódás elleni védelem.**

Sarokcsiszoló 1250 W / 125 mm, **rövid felépítésű**, lágy indítással, túlterhelés elleni védelemmel, **Anti-Kick-Back funkcióval** és nagy felületű **éberségi kapcsolóval**. Szerszám nélküli tárcsacsere az integrált **FIXTEC** gyorscsere rendszer köszönhetően. Anti-vibrációs markolat (AVS).

#### Tartalom:

Markolat, védőburkolat, felfogó anya.

#### Figyelem:

Egyik rögzíthető kapcsolós kompakt sarokcsiszoló sem rendelkezik éberségi biztonsági funkcióval.

### Műszaki leírás

Különlegesség	M14, FIXTEC
Maximális tárcsa Ø	125 mm
Maximális vágási mélység	33 mm
Éberségi kapcsoló	igen

Ismételt bekapcsolódás elleni védelem	igen
Teljesítményfelvétel	1250 W
Kickbackstop	igen
Gyártó jelölése	AGV13-125XSPDE/éberségi kapcsoló
Max. vibráció EN szerint	7,8 m/s <sup>2</sup>
Súly	2,3 kg
Energiaellátás	Vezetékes
Maximális fordulatszám	12000 min <sup>-1</sup>
Termék fajtája	Sarokcsiszoló

## Tartozék

M14 felfogó anya Típus NUT	073930 NUT
M14 felfogó anya Típus FIXTEC	073930 FIXTEC