

**TWINNUT anya, Menet: M10****Rendelési adatok**

Rendelés száma	375391 M10
GTIN	4020772381790
Árucikk kategória	35A

Leírás**Kivitel:**

Osztható csavaranyák gyors felhasználáshoz. Tartóképessége azonos a 10-es szilárdságú standard anyákéval.

Anya váll **nélkül**.

Előny:

Gyorsan rácsavarható hosszú, korrodált, 20°-ig meghajlott, vagy sérült menetes rudakra.

Teljes magasság: 10 mm

Műszaki leírás

Teljes magasság	10 mm
Menet	M10
Típus	6333S
Termék fajtája	Anya