

**TWINNUT anya, Menet: M12****Rendelési adatok**

Rendelés száma	375391 M12
GTIN	4020772381806
Árucikk kategória	35A

Leírás**Kivitel:**

Osztható csavaranyák gyors felhasználáshoz. Tartóképessége azonos a 10-es szilárdságú standard anyákéval.

Anyá váll **nélkül**.

Előny:

Gyorsan rácsavarható hosszú, korrodált, 20°-ig meghajlott, vagy sérült menetes rudakra.

Teljes magasság: 12 mm

Műszaki leírás

Teljes magasság	12 mm
Menet	M12
Típus	6333S
Termék fajtája	Anyá