



Kétkorongos köszörűgép ECO, 230 V, Típus: W150



Rendelési adatok

Rendelés száma	077502 W150
GTIN	2050001694607
Árucikk kategória	03S

Leírás

Kivitel:

Egyfázisú váltóáramú kétkorongos köszörűgép **alacsony zajkibocsátású, karbantartásmentes motorral. A nagy méretű szemvédő pajzsok** magas szintű biztonságot nyújtanak a felhasználó számára. A munkadarab felfekvők **szerszám nélkül utánállíthatóak.**

Az **ismételt bekapcsolás elleni védelem** megakadályozza, hogy a készülék véletlenül bekapcsolódjon egy áramszünetet követően.

Tartalom:

NK36 és NK60 normál korund köszörűkorongokkal.

Figyelem:

Hozzávaló köszörűkorongokat az 596100 és a 568733 számtól talál.

Hozzávaló 077513 sz. DS04 méretű gépállvány és 077515 sz. ECO méretű adapterlap.

Teljesítményfelvétel: 520 W

Maximális fordulatszám: 2900 min⁻¹

Csiszolótárcsa Ø D: 150 mm

Köszörűkorong szélessége T: 20 - 25 mm

Köszörűkorong furat Ø H: 32 mm

Súly: 16 kg

Műszaki leírás

Súly	16 kg
Gyártó jelölése	W150

Maximális fordulatszám	2900 min ⁻¹
Teljesítményfelvétel	520 W
Köszörűkorong szélessége T	20 - 25 mm
Köszörűkorong furat Ø H	32 mm
Csiszolótárcsa Ø D	150 mm
Energiaellátás	Vezetékes
Termék fajtája	Kétkorongos köszörűgép

Tartozék

Köszörűgép korong D×T×H (mm) Típus EK80	596200 EK80
Köszörűgép korong D×T×H (mm) Típus C800	596100 C800
Adapterlap ECO-DS04-hoz Alkalmazható ECO	077515 ECO
Köszörűgép korong D×T×H (mm) Típus EK60	596200 EK60
Gépállvány Hozzávaló gép DS04	077513 DS04
Köszörűgép korong D×T×H (mm) Típus EK80	596100 EK80
Köszörűgép korong D×T×H (mm) Típus C800	596200 C800
Köszörűgép korong D×T×H (mm) Típus SC80	596100 SC80
Szemvédő pajzs 077502 sz. köszörűgéphez Típus ECO	077509 ECO
Köszörűgép korong D×T×H (mm) Típus SC80	596200 SC80
Köszörűgép korong D×T×H (mm) Típus NK60	596200 NK60