

**TWINNUT anya, Menet: M20****Rendelési adatok**

Rendelés száma	375391 M20
GTIN	4020772381820
Árucikk kategória	35A

Leírás**Kivitel:**

Osztható csavaranyák gyors felhasználáshoz. Tartóképessége azonos a 10-es szilárdságú standard anyákéval.

Anyá váll **nélkül**.

Előny:

Gyorsan rácsavarható hosszú, korrodált, 20°-ig meghajlott, vagy sérült menetes rudakra.
Teljes magasság: 20 mm

Műszaki leírás

Menet	M20
Teljes magasság	20 mm
Típus	6333S
Termék fajtája	Anyá