



Vertikális befogó vízszintes talppal, Típus: 5



Rendelési adatok

Rendelés száma	376500 5
GTIN	4020772007782
Árucikk kategória	35A

Leírás

Kivitel:

Vízszintes talppal, szerelőlapokra stb. való rögzítéshez.

- **Kompakt felépítés az új markolatnak köszönhetően.**
- **Két komponensű ergonomikus markolat magas kezelési komforttal a kéz nagyobb felfekvési felületének köszönhetően.**
- **Nyomócsavarok elvesztés elleni biztosítással.**
- **Ujjbecsípés elleni védelem a biztonsági szorítóidomnak köszönhetően benyúlási lehetőség nélkül.**

Felhasználás:

Gyors befogáshoz és nyitáshoz munkadarabok sorozatgyártásánál, vagy speciális befogókészülékekbe történő beépítéshez. Fúrás, dörzsárazás, köszörülés, hajlítás, hegesztés, szerelés stb. esetén alkalmas befogásra.

Műszaki leírás

Teljes magasság	281 mm
Teljes hossz	195 mm

Furat Ø d	8,5 mm
Tartóerő P2	5000 N
Tartóerő P1	3000 N
Nyomócsavar	M12×80 mm
Furattávolság e	45 mm
Furattávolság f	45-50 mm
Típus	6800J
Befogási magasság H	55,8 mm
Termék fajtája	Vertikális gyorszorító