

**TNMG 160404, Minőség: PV720****Rendelési adatok**

Rendelés száma	251582 PV720
GTIN	4960664725427
Árucikk kategória	25E

Műszaki leírás

Fogásmélység a_p	1 - 4,5 mm
Minőség	PV720
Forgácsolási feltétel	Folyamatos
Sarokrádiusz	0,4 mm
Fő felhasználás forgácsoló sebessége v_c	110 - 490 m/min
Forgácstörő	PG
Előtolás f	0,15 - 0,6 mm/ford,
Fő felhasználás	P
Simító / nagyoló hozzárendelés	Nagyolás-simítás
Szerszámanyag	Cermet
Váltólapka ISO kód	TNMG 160404
Cserék / élek száma	6

Termék fajtája

Váltólapka esztergáláshoz