



XT furatmikrométer, Méréstartomány: 150-175mm



Rendelési adatok

Rendelés száma	428500 150-175
GTIN	2050001048479
Árucikk kategória	46B

Leírás

Kivitel:

3-pontos **XT furatmikrométer**. Edzett és köszörült mérőorsó. Mélyfekete skálázású mérődob, minden leolvasó rész mattkrómozott. Finom racsní az állandó mérőerő érdekében. Minden készülék sorozatszámmal és vizsgálati jegyzőkönyvvel ellátva. Zsákfurat méréshez 12,5 – 16 mérettől. Furatmikrométer maximális pontosságához. Fix HM mérőpofák, 12,5 mérettől HM betétekkel.

Felhasználás:

Zsák- és átmenőfuratokhoz, központosító kerekhez.

Opcionális tartozék:

Beállító gyűrűk 484030 sz., hosszabbító 428510 sz.

Alkatrész:

428605 sz. mérőfejek

Műszaki leírás

Méréstartomány	150 - 175 mm
Standard mérésmélység	115 mm
Méret a	0,5 mm

Mérésmélység hosszabbítóval	265 mm
Hibahatár	0,007 mm
Leolvasás	0,005 mm
Szabvány	DIN 863
Mérődob osztás	1/50 mm
Méréstechnika	analóg
Csomagolás	Stabil doboz
Kalibrálás	B6
Termék fajtája	3 pontos furatmikrométer

Szolgáltatások

Kalibrálás3 pontos furatmikrométer Max. méréstartomány 200 mm	022500 200
DAkKS kalibrálás3 pontos furatmikrométer Max. méréstartomány 200 mm	022510 200

Tartozék

Beállító gyűrűDIN 2250 C Névleges Ø 175 mm	484030 175
Hosszabbító furatmikrométerekhez Típus 5/150	428510 5/150
Tartalék XT mérőfej Méréstartomány 150-175 mm	428605 150-175
Beállító gyűrűDIN 2250 C Névleges Ø 160 mm	484030 160
Mérőpofa készlet3 darabos Méréstartomány 150-175 mm	428745 150-175
Visszahúzó rugó készlet3 darabos Méréstartomány 150-175 mm	428746 150-175