

Puhapofa pár Betétedzhető acél 21MnCr5, Típushoz: 125



Rendelési adatok

Rendelés száma	360520 125
GTIN	4250364402941
Árucikk kategória	31F

Leírás

Felhasználás:

Alakos pofák készítéséhez.

Pofaszélesség b: 125 mm

Pofamagasság h: 39,8 mm

Pofahossz l: 22 mm

Típushoz: 125

Hozzávaló színekód: Titan

Hozzávaló színekód: Basic

Műszaki leírás

Pofahossz l	22 mm
Pofamagasság h	39,8 mm
Hozzávaló színekód	Titan
Hozzávaló színekód	Basic
Hozzávaló színekód	TC
Hozzávaló színekód	LC

Hozzávaló színekód	LC-GARANT
Hozzávaló színekód	Titan 2
Hozzávaló színekód	LCV125G
Hozzávaló színekód	NC8
Típushoz	125
Pofaszélesség b	125 mm
Termék fajtája	Satupofák