

Mahr**Furatmikrométer, Méréstartomány: 150-175mm****Rendelési adatok**

Rendelés száma	427800 150-175
GTIN	2050001053664
Árucikk kategória	43A

Leírás**Kivitel:**

Könnyű, kihajlásmentes csőkonstrukció. Edzett és köszörült mérőorsó. **Edzett és gömb alakú leppelt mérőfelületek.** Mattkrómozott kezelőelemek és leolvasó részek. 100 – 125 mm méréstartománytól hőszigeteléssel és rögzítőeszközzel.

Tartalom:

Mikrométer hüvelyben.

Műszaki leírás

Mérődob Ø	20 mm
Orsó Ø	8 mm
Méréstartomány	150 - 175 mm
Leolvasás	0,01 mm
Hibahatár	7 µm
Szabvány	DIN 863
Mérődob osztás	1/50 mm
Méréstechnika	analóg
Kalibrálás	B10
Termék fajtája	2 pontos furatmikrométer

Szolgáltatások

DAkKS kalibrálásFuratmikrométer Max. mérésstartomány
200 mm

022450 200

KalibrálásFuratmikrométer Max. mérésstartomány 200 mm

022440 200