

**DCMT 11T308, Minőség: PV720****Rendelési adatok**

|                   |               |
|-------------------|---------------|
| Rendelés száma    | 260387 PV720  |
| GTIN              | 4960664724161 |
| Árucikk kategória | 25E           |

**Műszaki leírás**

|  |                      |
|--|----------------------|
| Minőség                                    | PV720                |
| Fő felhasználás forgácsoló sebessége $v_c$ | 60 - 270 m/min       |
| Előtolás $f$                               | 0,05 - 0,25 mm/ford, |
| Fogásmélység $a_p$                         | 0,5 - 1,5 mm         |
| Sarokrádiusz                               | 0,8 mm               |
| Fő felhasználás                            | P                    |
| Forgácstörő                                | HQ                   |
| Forgácsolási feltétel                      | Folyamatos           |
| Simító / nagyoló hozzárendelés             | Simítás              |
| Szerszámanyag                              | Cermet               |
| Váltólapka ISO kód                         | DCMT 11T308          |
| Cserék / élek száma                        | 2                    |

|                |                           |
|----------------|---------------------------|
| Tűrés          | M                         |
| Termék fajtája | Váltólapka esztergáláshoz |