



XT furatmikrométer, Méréstartomány: 175-200mm



Rendelési adatok

Rendelés száma	428500 175-200
GTIN	5051102094805
Árucikk kategória	46B

Leírás

Kivitel:

3-pontos **XT furatmikrométer**. Edzett és köszörült mérőorsó. Mélyfekete skálázású mérődob, minden leolvasó rész mattkrómozott. Finom racsní az állandó mérőerő érdekében. Minden készülék sorozatszámmal és vizsgálati jegyzőkönyvvel ellátva. Zsákfurat méréshez 12,5 – 16 mérettől. Furatmikrométer maximális pontosságához. Fix HM mérőpofák, 12,5 mérettől HM betétekkel.

Felhasználás:

Zsák- és átmenőfuratokhoz, központosító kerekhez.

Opcionális tartozék:

Beállító gyűrűk 484030 sz., hosszabbító 428510 sz.

Alkatrész:

428605 sz. mérőfejek

Műszaki leírás

Méréstartomány	175 - 200 mm
Méret a	0,5 mm
Standard mérésmélység	115 mm

Mérésmélység hosszabbítóval	265 mm
Hibahatár	0,007 mm
Leolvasás	0,005 mm
Szabvány	DIN 863
Mérődob osztás	1/50 mm
Méréstechnika	analóg
Csomagolás	Stabil doboz
Kalibrálás	B6
Termék fajtája	3 pontos furatmikrométer

Szolgáltatások

DAkKS kalibrálás3 pontos furatmikrométer Max. méréstartomány 200 mm	022510 200
Kalibrálás3 pontos furatmikrométer Max. méréstartomány 200 mm	022500 200

Tartozék

Tartalék XT mérőfej Méréstartomány 175-200 mm	428605 175-200
Beállító gyűrűDIN 2250 C Névleges Ø 175 mm	484030 175
Beállító gyűrűDIN 2250 C Névleges Ø 190 mm	484030 190
Hosszabbító furatmikrométerekhez Típus 5/150	428510 5/150
Mérőpofa készlet3 darabos Méréstartomány 175-200 mm	428745 175-200
Visszahúzó rugó készlet3 darabos Méréstartomány 175-200 mm	428746 175-200