



XT furatmikrométer, Méréstartomány: 80-100mm



Rendelési adatok

Rendelés száma	428500 80-100
GTIN	5051102084844
Árucikk kategória	46B

Leírás

Kivitel:

3-pontos **XT furatmikrométer**. Edzett és köszörült mérőorsó. Mélyfekete skálázású mérődob, minden leolvasó rész mattkrómozott. Finom racsní az állandó mérőerő érdekében. Minden készülék sorozatszámmal és vizsgálati jegyzőkönyvvel ellátva. Zsákfurat méréshez 12,5 – 16 mérettől. Furatmikrométer maximális pontosságához. Fix HM mérőpofák, 12,5 mérettől HM betétekkel.

Felhasználás:

Zsák- és átmenőfuratokhoz, központosító kerekéhez.

Opcionális tartozék:

Beállító gyűrűk 484030 sz., hosszabbító 428510 sz.

Alkatrész:

428605 sz. mérőfejek

Műszaki leírás

Standard mérésmélység	100 mm
Mérésmélység hosszabbítóval	250 mm
Méréstartomány	80 - 100 mm

Méret a	0,5 mm
Hibahatár	0,005 mm
Leolvasás	0,005 mm
Szabvány	DIN 863
Mérődob osztás	1/50 mm
Méréstechnika	analóg
Csomagolás	Stabil doboz
Kalibrálás	B6
Termék fajtája	3 pontos furatmikrométer

Szolgáltatások

DAkKS kalibrálás 3 pontos furatmikrométer Max. méréstartomány 200 mm	022510 200
Kalibrálás 3 pontos furatmikrométer Max. méréstartomány 100 mm	022500 100

Tartozék

Beállító gyűrű DIN 2250 C Névleges Ø 80 mm	484030 80
Beállító gyűrű DIN 2250 C Névleges Ø 95 mm	484030 95
Beállító gyűrű DIN 2250 C Névleges Ø 100 mm	484030 100
Beállító gyűrű DIN 2250 C Névleges Ø 85 mm	484030 85
Beállító gyűrű DIN 2250 C Névleges Ø 90 mm	484030 90
Tartalék XT mérőfej Méréstartomány 80-100 mm	428605 80-100
Hosszabbító furatmikrométerekhez Típus 5/150	428510 5/150
Mérőpofa készlet 3 darabos Méréstartomány 80-100 mm	428745 80-100
Visszahúzó rugó készlet 3 darabos Méréstartomány 80-100 mm	428746 80-100