



## Furatmikrométer, Méréstartomány: 70-100mm



### Rendelési adatok

Rendelés száma	427800 70-100
GTIN	4059192005665
Árucikk kategória	43A

### Leírás

#### Kivitel:

**Könnyű, kihajlásmentes csőkonstrukció.** Edzett és köszörült mérőorsó. **Edzett és gömb alakú leppelt mérőfelületek.** Mattkrómozott kezelőelemek és leolvasó részek. 100 – 125 mm mérésstartománytól hőszigeteléssel és rögzítőeszközzel.

#### Tartalom:

Mikrométer hüvelyben.

### Műszaki leírás

Mérődob $\emptyset$	13,5 mm
Méréstartomány	70 - 100 mm
Orsó $\emptyset$	7 mm
Leolvasás	0,01 mm
Hibahatár	5 $\mu$ m
Szabvány	DIN 863
Mérődob osztás	1/50 mm
Méréstechnika	analóg
Kalibrálás	B10
Termék fajtája	2 pontos furatmikrométer

### Szolgáltatások

KalibrálásFuratmikrométer Max. mérésstartomány 100 mm	022440 100
DAkkS kalibrálásFuratmikrométer Max. mérésstartomány 200 mm	022450 200