

Munkadarab ütköző, 3 dimenziós, Típus: 150



Rendelési adatok

Rendelés száma	360430 150
GTIN	2050001073303
Árucikk kategória	38F

Leírás

Kivitel:

5 tengely fokozatmentesen 360°-ban forgatható.

- **Fokozatmentes és gyors beállítás.**
- **M8 befogó a horonycsapokhoz és közvetlen szereléshez.**

Felhasználás:

Maró- és fúrógépekhez használható.

Alapanyag:

Eloxált alumínium.

Különleges tartozék:

T-horonycsapokat M8 menettel lásd 370520 sz., 12 – 18 méret.

Hasznos magasság N: 145 mm

S tengelytávolság A: 80 mm

Hasznos magasság N: 145 mm

Teljes magasság: 210 mm

S tengelytávolság A: 80 mm

Hozzávaló színkód: Titan 2

Hozzávaló színkód: Basic

Hozzávaló színkód: Titan

Műszaki leírás

Teljes magasság	210 mm
Hozzávaló színekód	Titan 2
Hozzávaló színekód	Basic
Hozzávaló színekód	Titan
Hozzávaló színekód	Centro Gripp
Hozzávaló színekód	HiPo
Hozzávaló színekód	Duo Plus
Hozzávaló színekód	HD-Allmatic
Hozzávaló színekód	Duo
Hozzávaló színekód	T-Rex
Hozzávaló színekód	TC
Hozzávaló színekód	LC
Hozzávaló színekód	LC-GARANT
Hozzávaló színekód	LCV125G
Hozzávaló színekód	NC8
Hozzávaló színekód	HOLEX NC
Súly	0,65 kg
Hasznos magasság N	145 mm
S tengelytávolság A	80 mm
Termék fajtája	Munkadarab ütköző

Tartozék

Tartalék fogantyú Típus GRIFF

360431 GRIFF