



## Vertikális befogó vízszintes talppal, rozsdamentes, Típus: 1



### Rendelési adatok

Rendelés száma	376505 1
GTIN	4020772008888
Árucikk kategória	35A

### Leírás

#### Kivitel:

Vízszintes talppal, szerelőlapokra stb. való rögzítéshez.

- **Kompakt felépítés az új markolatnak köszönhetően.**
- **Két komponensű ergonomikus markolat magas kezelési komforttal a kéz nagyobb felfekvési felületének köszönhetően.**
- **Nyomócsavarok elvesztés elleni biztosítással.**
- **Ujjbecsípés elleni védelem a biztonsági szorítóidomnak köszönhetően benyúlási lehetőség nélkül.**

#### Felhasználás:

**Gyors befogáshoz és nyitáshoz munkadarabok sorozatgyártásánál,** vagy speciális befogókészülékekbe történő beépítéshez. Fúrás, dörzsárazás, köszörülés, hajlítás, hegesztés, szerelés stb. esetén alkalmas befogásra.

### Műszaki leírás

Teljes magasság	98 mm
Furat Ø d	4,5 mm

Furattávolság f	22,5-26 mm
Teljes hossz	61 mm
Nyomócsavar	M5×30 mm
Furattávolság e	16 mm
Tartóerő P2	1100 N
Tartóerő P1	600 N
Típus	6800NIJ
Befogási magasság H	19 mm
Termék fajtája	Vertikális gyorszorító