



Vertikális befogó derékszögű talppal, oldalsó felszereléshez, Típus: 1



Rendelési adatok

Rendelés száma	376520 1
GTIN	4020772007881
Árucikk kategória	35A

Leírás

Kivitel:

Derékszögű talppal, oldalsó felszereléshez.

- **Kompakt felépítés az új markolatnak köszönhetően.**
- **Két komponensű ergonomikus markolat magas kezelési komforttal a kéz nagyobb felfekvési felületének köszönhetően.**
- **Nyomócsavarok elvesztés elleni biztosítással.**
- **Ujjbecsípés elleni védelem a biztonsági szorítóidomnak köszönhetően benyúlási lehetőség nélkül.**

Felhasználás:

Gyors befogáshoz és nyitáshoz munkadarabok sorozatgyártásánál, vagy speciális befogókészülékekbe történő beépítéshez. Fúrás, dörzsárazás, köszörülés, hajlítás, hegesztés, szerelés stb. esetén alkalmas befogásra.

Műszaki leírás

Nyomócsavar	M5×30 mm
Tartóerő P1	800 N

Tartóerő P2	1100 N
Teljes magasság	125 mm
Furattávolság e	14 mm
Furat Ø d	4,5 mm
Furattávolság f	20 mm
Teljes hossz	61 mm
Típus	6803J
Befogási magasság H	27 mm
Termék fajtája	Vertikális gyorszorító