

HOLEX**Szerelővonalzó széles kivitel, pontosság 0, Hossz: 2000mm****Rendelési adatok**

Rendelés száma	460750 2000
GTIN	4045197226723
Árucikk kategória	42G

Leírás**Kivitel:**

I-szelvényacélból készült könnyítő furatokkal. Finomra köszörült ellenőrző felületekkel. Oldalfelületek szintén köszörültek. Középső rész kalapácsolakozott.

Széles kivitel, pontosság 0.**Tartalom:**

Gyári vizsgálati jegyzőkönyvvel.

Figyelem:

Kérjük, vegye figyelembe, hogy a szállítás **nem díjmentes**. Szállítás fadobozban.

Műszaki leírás

Keresztmetszet szélessége	50 mm
Keresztmetszet magassága	160 mm
Súly	24 kg
Hossz	2000 mm
Kalibrálás	F7

Szabvány	DIN 874
Pontosság	0
Terméknév attribútum	pontosság 0
Alapanyag	I szelvényacél
Mérési jegyzőkönyv	Gyártói vizsgálati jegyzőkönyv
Termék fajtája	Szerelővonalzó

Szolgáltatások

KalibrálásLapos vonalzó Maximális hossz 2000 mm	026080 2000
---	-------------