

HOLEX**Szerelővonalzó széles kivitel, pontosság 0, Hossz: 3000mm****Rendelési adatok**

Rendelés száma	460750 3000
GTIN	4045197226730
Árucikk kategória	42G

Leírás**Kivitel:**

I-szelvényacélból készült könnyítő furatokkal. Finomra köszörült ellenőrző felületekkel. Oldalfelületek szintén köszörültek. Középső rész kalapácsolkozott.

Széles kivitel, pontosság 0.**Tartalom:**

Gyári vizsgálati jegyzőkönyvvel.

Figyelem:

Kérjük, vegye figyelembe, hogy a szállítás **nem díjmentes**. Szállítás fadobozban.

Műszaki leírás

Hossz	3000 mm
Keresztmetszet magassága	180 mm
Keresztmetszet szélessége	60 mm
Súly	45,5 kg
Kalibrálás	F7

Szabvány	DIN 874
Pontosság	0
Terméknév attribútum	pontosság 0
Alapanyag	I szelvényacél
Mérési jegyzőkönyv	Gyártói vizsgálati jegyzőkönyv
Termék fajtája	Szerelővonalzó

Szolgáltatások

KalibrálásLapos vonalzó Maximális hossz 3000 mm	026080 3000
---	-------------