



Horizontális gyorszorító vízszintes talppal, Típus: 3



Rendelési adatok

Rendelés száma	376610 3
GTIN	4020772008086
Árucikk kategória	35A

Leírás

Kivitel:

Nyomócsavarok elvesztés elleni biztosítással.

Kompakt felépítés az új markolatnak köszönhetően.

Két komponensű ergonomikus markolat magas kényelmes használatl a kéz nagyobb felfekvési felületének köszönhetően.

Vízszintes talppal, szerelőlapokra stb. való rögzítéshez.

Felhasználás:

Gyors befogáshoz és nyitáshoz munkadarabok sorozatgyártásánál, vagy speciális befogókészülékekbe történő beépítéshez. Fúrás, dörzsárazás, köszörülés, hajlítás, hegesztés, szerelés stb. esetén alkalmas befogásra.

Műszaki leírás

Tartóerő P1	1800 N
Furattávolság f	22-31,8 mm
Nyomócsavar	M8×45 mm
Furattávolság e	25,7 mm
Furat Ø d	6,5 mm
Teljes magasság	48,5 mm

Tartóerő P2	2500 N
Teljes hossz	206 mm
Típus	6830J
Befogási magasság H	32 mm
Termék fajtája	Horizontális gyorszorító