



## Horizontális gyorszorító derékszögű talppal, Típus: 4



### Rendelési adatok

Rendelés száma	376640 4
GTIN	4020772008291
Árucikk kategória	35A

### Leírás

#### Kivitel:

Nyomócsavarok elvesztés elleni biztosítással.

- **Kompakt felépítés az új markolatnak köszönhetően.**
- **Két komponensű ergonomikus markolat magas kezelési komforttal a kéz nagyobb felfekvési felületének köszönhetően.**

Derékszögű talppal, oldalsó felszereléshez.

#### Felhasználás:

**Gyors befogáshoz és nyitáshoz munkadarabok sorozatgyártásánál,** vagy speciális befogókészülékekbe történő beépítéshez. Fúrás, dörzsárazás, köszörülés, hajlítás, hegesztés, szerelés stb. esetén alkalmas befogásra.

### Műszaki leírás

Teljes magasság	133 mm
Furattávolság f	32 mm
Tartóerő P1	2000 N
Tartóerő P2	3000 N
Nyomócsavar	M8×65 mm

Teljes hossz	282 mm
Furat Ø d	8,5 mm
Furattávolság e	32 mm
Típus	6833J
Befogási magasság H	60 mm
Termék fajtája	Horizontális gyorszorító