



Tolórudas gyorszorító áthelyezhető kézi működtető karral, Típus: 5



Rendelési adatok

Rendelés száma

376760 5

GTIN

4020772092641

Árucikk kategória

35A

Leírás

Kivitel:

- **Nagyon stabil konstrukció, tolórudas kivitelben.**
- **Egy irányba mozgó tolórúd és működtető kar.**
- **Temperöntvény alaptest, barnított.**
- **Működtető alkatrészek és tolórúd nemesíthető acélból, horganyzott, passzívált.**
- **Nemesített nyomócsavar.**
- **Edzett csapok, karbantartásmentes szinterperselyek.**
- **Nagy szorítóerőkhöz.**
- **Temperöntvény alaptest, barnított.**

Felhasználás:

- **Gyors befogáshoz és nyitáshoz sorozatgyártásnál.**
- **Nyomó- és húzóbefogóként.**
- **Vagy speciális befogókészülékekbe történő beépítéshez.**
- **Fúrás, dörzsárazás, köszörülés, hajlítás, hegesztés, szerelés stb. esetén történő befogáshoz.**

Műszaki leírás

Alaptest szélessége n

58 mm

Befogási magasság h, a csavar közepéig	18 mm
Furattávolság m	41 mm
Furattávolság g	41 mm
Furat Ø d	8,5 mm
Furattávolság l	35 mm
Tartóerő P (nyomás és húzás)	12000 N
Alaptest hossza f	137 mm
Nyomócsavar	M10X50 mm
Furattávolság k	8 mm
Súly	1,65 kg
Szorító löket	50 mm
Teljes magasság H	210 mm
Teljes hossz L	250 mm
Típus	6842PL
Termék fajtája	Tolórudas gyorszorító