

**Élvonalzó, barnítva, tokban, Hossz: 200mm****Rendelési adatok**

Rendelés száma	460100 200
GTIN	4045197206541
Árucikk kategória	42G

Leírás**Kivitel:**

Edzett, köszörült és leppelt mérőél. ék alakú keresztmetszet hegyes véggel, sarkokban, hornyokban, mélyedésekben stb. végzendő ellenőrzésekhez is. Szigetelt műanyag fogantyú véd a kéz melegétől.

Öregített speciális acélból, mindkét él barnított (csillogásmentes).

Figyelem:

A mérőél egyenességi tűrése a szimmetriatengelyhez mért $\pm 15^\circ$ -os elforgatási szögtartományra vonatkozik.

Műszaki leírás

Hossz	200 mm
Mérőél egyenességi tűrése	0,003 mm
Szabvány	DIN 874
Alapanyag	Öregített speciális acél
Élletörés felülete	barnított (csillogásmentes)
Csomagolás	Tok
Kalibrálás	F6
Termék fajtája	Élvonalzó

Szolgáltatások

DAkKS kalibrálásÉlvonalzó Maximális hossz 500 mm	026010 500
--	------------

KalibrálásÉlvonalzó Maximális hossz 200 mm

026000 200