



Horgas szorító függőleges, Típus: 2



Rendelési adatok

Rendelés száma	376820 2
GTIN	4020772008642
Árucikk kategória	35A

Leírás

Kivitel:

- Gyorsszorító könyökemelő-áttétellel.
- Az önszorítás megakadályozza a kinyílást.
- Rozsdamentes acél szegecsek.
- Markolat olajálló műanyagból.
- A gyorszorítók horganyzottak.
- A szorítókampó menettel állítható.
- Betétben edzett csapágyperselyek.
- Zsírozott csapágyazási helyek.
- Nemesített kampó.

Kompletten, ellentartóval.

Felhasználás:

Tartályok lezárásához.

Figyelem:

- Kompaktabb felépítés az új markolatnak köszönhetően.
- Két komponensű ergonomikus markolat magas kezelési komforttal a kéz nagyobb felfekvési felületének köszönhetően.

Műszaki leírás

Szorítókampó állítási út c	5 - 28 mm
Furat Ø d	5,2 mm
Tartóerő P (húzás)	1600 N
Furattávolság f	19,5 - 23,5 mm
Furattávolság e	13 mm
Szorítási magasság h	12 mm
Teljes magasság H	47 mm
Teljes hossz L	91 mm
Típus	6848VJ
Termék fajtája	Horgas szorító