



Tartópofa szorítókörmökhez, T-Rex-hez / Centro Gripp-hez önbeálló, Típushoz: 125



Rendelési adatok

Rendelés száma	361207 125
GTIN	4250364401678
Árucikk kategória	34A

Leírás

Felhasználás:

A tartópofák a 361238; 361240; 361245; 361250 sz. standard fogóbetétek befogására alkalmasak (nem alkalmasak a 361345 sz. 125 méretű és a 361350 sz. 125 méretű univerzális befogó készlethez). Önbeálló mobil pofa nem párhuzamos befogófelületek kiegyenlítéséhez. A szorítókörmök a furatkiosztásokra igény szerint felcsavarozhatóak a különböző geometriák biztos befogása érdekében.

Alkalmazható :

Mozgó pofákhoz 361202 sz. T-Rex-hez és 361180 sz. Centro Grip-hez.

Műszaki leírás

Típushoz	125
Pofaszélesség b	165 mm
c	12 mm
c ₁	43,5 mm
Pofamagasság h	16 mm
Pofahossz l	79 mm
Befogási tartomány, max. hengeres	226 / 250 mm

Befogási tartomány, min. hengeres	80 / 80 mm
Befogási tartomány, max. négyszög	185 / 247 mm
Befogási tartomány, min. négyszög	26 / 27 mm
Hozzávaló színekód	T-Rex
Hozzávaló színekód	Centro Gripp
Termék fajtája	Satupofák