



## Horgas szorító függőleges, Típus: 3



### Rendelési adatok

Rendelés száma	376820 3
GTIN	4020772008659
Árucikk kategória	35A

### Leírás

#### Kivitel:

- Gyorsszorító könyökemelő-áttétellel.
- Az önszorítás megakadályozza a kinyílást.
- Rozsdamentes acél szegecsek.
- Markolat olajálló műanyagból.
- A gyorszorítók horganyzottak.
- A szorítókampó menettel állítható.
- Betétben edzett csapágyperselyek.
- Zsírozott csapágyazási helyek.
- Nemesített kampó.

Kompletten, ellentartóval.

#### Felhasználás:

Tartályok lezárásához.

#### Figyelem:

- Kompaktabb felépítés az új markolatnak köszönhetően.
- Két komponensű ergonomikus markolat magas kezelési komforttal a kéz nagyobb felfekvési felületének köszönhetően.

### Műszaki leírás

Furat Ø d	6,5 mm
Furattávolság f	24,5 - 32 mm
Szorítókampó állítási út c	6,5 - 36 mm
Furattávolság e	19 mm
Tartóerő P (húzás)	3200 N
Szorítási magasság h	19 mm
Teljes magasság H	70 mm
Teljes hossz L	125 mm
Típus	6848VJ
Termék fajtája	Horgas szorító