

Garant**Weldon befogó, Forma ADB hűtőcsatorna furatokkal, SK 50 A = 130, Befogási Ø D1: 25mm****Rendelési adatok**

Rendelés száma	300346 25
GTIN	4045197830210
Árucikk kategória	31A

Leírás**Kivitel:**
GARANT –

Minden szár keményen felszabályozva (nyugodt járás!). Kiegyensúlyozási fok G 2,5 / 25000 min⁻¹.

Lezárható hűtőcsatorna furatokkal.

Balluff/RFID chip furattal.

Felhasználás:

Menesztő felülettel rendelkező szerszámok befogására a DIN 1835 B és DIN 6535 HB szerint.

Opcionális tartozék:

Kúpvonócsap (AB) 308600 – 308806 sz., AB szorítókulcs 308820 – 308835 sz.

Műszaki leírás

Befogási Ø D ₁	25 mm
A-méret kinyúlási hossz	130 mm
Külső Ø D	65 mm
Tartalék felfogócsavar 309900 sz.	25
Befogó	SK 50 A = 130
Szabvány	DIN 6359
Befogó szabvány	ISO 7388-1

Alak	ADB
Kiegyensúlyozási fok G, fordulatszám	G 2,5, 25000 min ⁻¹ -nél
Körfutási pontosság	≤ 3 μm
Forgácsolási stratégia	HPC
Termék fajtája	Menesztőlapos befogó

Megfelelő termékek

<https://www.hoffmann-group.com/HU/hu/hom/p/300346-25>