



Digitális XTL furatmikrométer, Méréstartomány: 65-80mm



Rendelési adatok

Rendelés száma	428760 65-80
GTIN	2050001706492
Árucikk kategória	46B

Leírás

Kivitel:

3 pontos furatmikrométer zsákfurat-méréshez 12,5–16 mérettől. Fix keményfém mérőpofák, a 12,5–16 mérettől keményfém betétekkel. Leolvasás nagy, kontrasztos digitális kijelzőn. Biztonságos, hibamentes mérés nóniusz nélkül. Kiválóan alkalmas függőleges furatmérésekhez.

Funkció:

- **mm / col átkapcsolás.**
- **2 Preset-érték beállítása.**
- **Be / ki / értékrögzítő nyomógomb.**

Tartalom:

Mérőkar, mérőfejek UKAS kalibrálási bizonyítvánnyal, 1 elem 081560 sz. CR2032 méret.

Opcionális tartozék:

Adatkábel 498950 (20-as mérettől), 498951 sz. (20-as méretig), beállító gyűrűk 484030 sz., hosszabbítók 428510 sz.

Műszaki leírás

Standard mérésmélység	80 mm
Mérésmélység hosszabbítóval	230 mm
Méret a	0,5 mm
Méréstartomány	65 - 80 mm
Leolvasás	0,001 mm
Hibahatár	0,005 mm
A tartalmazott elemek száma	1

A mellékelt elemek / akkuk cikkszám	081560 CR2032
Energiaellátás	Elemes
Szabvány	DIN 863
Átkapcsolható leolvasás	mm / inch
Interfész	RS232C csatlakozó
Interfész	USB csatlakozó
Méréstechnika	digitális
Csomagolás	Stabil doboz
Kalibrálás	B6
Termék fajtája	3 pontos furatmikrokátor

Szolgáltatások

Kalibrálás 3 pontos furatmikrométer Max. méréstartomány 100 mm	022500 100
DAkKS kalibrálás 3 pontos furatmikrométer Max. méréstartomány 200 mm	022510 200

Tartozék

Csatlakozókábel Duplex Típus USB2	498950 USB2
Csatlakozókábel Duplex Típus 2	498950 2
Multi vevőkészülék / USB billentyűzet csatlakozó Típus	498975
Hosszabbító furatmikrométerekhez Típus 5/150	428510 5/150
Beállító gyűrű DIN 2250 C Névleges Ø 80 mm	484030 80
Gombelemek / speciális elemek Elem típusa CR2032	081560 CR2032
Beállító gyűrű DIN 2250 C Névleges Ø 65 mm	484030 65
Beállító gyűrű DIN 2250 C Névleges Ø 70 mm	484030 70
Vevőkészülék / USB billentyűzet interfész Típus	498965
Beállító gyűrű DIN 2250 C Névleges Ø 75 mm	484030 75