



Furatmikrométer IMICRO, Méréstartomány: 40-50mm



Rendelési adatok

Rendelés száma	428800 40-50
GTIN	7630041108170
Árucikk kategória	45A

Leírás

Kivitel:

Analóg 3 pontos furatmikrométer furatok **nagy pontosságú** méréséhez, még **nagy mérésmélység** esetén is (akár három hosszabbítóval használható). Önközpontosító és önbeálló. Az egyetlen Abbe-elv szerinti furatmikrométer (**nincs az első rendű billentési hiba**). Titánnitrid (TIN) bevonatú mérőfelületek (HV5–2300).

Opcionális tartozék:

Beállító gyűrűk 484030 sz., hosszabbítók 428802 sz.

Figyelem:

Központosító szerkezet nagy mérésmélységekhez külön rendelésre.

Műszaki leírás

Méréstartomány	40 - 50 mm
Méret a	11 mm
Standard mérésmélység	84 mm
Mérésmélység maximális hosszabbítóval	1584 mm
Hibahatár	0,004 mm
Leolvasás	0,005 mm
Szabvány	DIN 863

Mérődob osztás	1/50 mm
Méréstechnika	analóg
Mérési jegyzőkönyv	Gyártói vizsgálati jegyzőkönyv
Kalibrálás	B6
Termék fajtája	3 pontos furatmikrométer

Szolgáltatások

DAkKS kalibrálás 3 pontos furatmikrométer Max. mérésstartomány 200 mm	022510 200
Kalibrálás 3 pontos furatmikrométer Max. mérésstartomány 50 mm	022500 50

Tartozék

Hosszabbító IMICRO furatmikrométerhez Típus 4/500	428802 4/500
Beállító gyűrű DIN 2250 C Névleges Ø 45 mm	484030 45
Hosszabbító IMICRO furatmikrométerhez Típus 4/150	428802 4/150