



## Nyomócsavar menettel, Típus: 12X110



### Rendelési adatok

Rendelés száma	377050 12X110
GTIN	4020772099480
Árucikk kategória	35A

### Leírás

#### Kivitel:

- Nemesített, horganyzott, passzívált, szilárdsági osztály 8.8.
- Vulkanizált, olajálló nyomóidom (szilikonmentes).

#### Felhasználás:

Érzékeny munkadarabok védelmére.

### Műszaki leírás

Ø	31 mm
Nyomócsavar méret	M12×106 mm
Teljes hossz	130 mm
Nyomóidom magassága	24 mm
Típus	6894
Termék fajtája	Csavar

