



## Nyomócsavar menettel, Típus: 5X30



### Rendelési adatok

|                   |               |
|-------------------|---------------|
| Rendelés száma    | 377050 5X30   |
| GTIN              | 4020772099411 |
| Árucikk kategória | 35A           |

### Leírás

#### Kivitel:

- Nemesített, horganyzott, passzívált, szilárdsági osztály 8.8.
- Vulkanizált, olajálló nyomóidom (szilikonmentes).

#### Felhasználás:

Érzékeny munkadarabok védelmére.

### Műszaki leírás

|                     |          |
|---------------------|----------|
| Nyomócsavar méret   | M5×28 mm |
| Teljes hossz        | 38 mm    |
| Ø                   | 13 mm    |
| Nyomóidom magassága | 10 mm    |
| Típus               | 6894     |
| Termék fajtája      | Csavar   |

