



## Gépasztal gyorszorító, Típus: BS2N



### Rendelési adatok

Rendelés száma	377065 BS2N
GTIN	4008158018133
Árucikk kategória	37B

### Leírás

#### Kivitel:

**Fokozatmentesen állítható, fix vagy elforgatható. BS típus – A szorítás oldása a szorítókar további megfeszítésével és a kioldókar mozgásával történik (ekkor a szorítás könnyen kioldódik). GRS típus – Az orsó kívül helyezkedik el a munkaterület könnyű megközelíthetősége érdekében.**

#### Felhasználás:

Gyors és biztonságos szorítás és nyitás minden gépasztalon, egyedi alkatrészek gyártásánál.

#### Opcionális tartozék:

Hengeres fejű csavarok DIN 912 szerint, T-horonycsapok 375315; 375320; 375325 sz. DIN 508 szerint.

### Műszaki leírás

Kinyúlás	100 mm
Maximum szorítóerő 50 mm szorítási magasságnál	3,5 kN
Szorítási magasság h	200 mm
Magasság H	260 mm

Rögzítőfurat Ø	10,5 mm
Termék fajtája	Gyorsszorító

## Tartozék

T-anya, hosszú T-horony névleges méret / menet 12/M10 mm	375325 12/M10
T-horonycsapnyersdarab T-horony névleges méret 14 mm	375320 14
T-horonycsapnyersdarab T-horony névleges méret 20 mm	375320 20
T-anya, hosszú T-horony névleges méret / menet 14/M12 mm	375325 14/M12
T-horonycsapnyersdarab T-horony névleges méret 10 mm	375320 10
T-anya, hosszú T-horony névleges méret / menet 22/M20 mm	375325 22/M20
T-horonycsapnyersdarab T-horony névleges méret 18 mm	375320 18
T-anya, hosszú T-horony névleges méret / menet 8/M6 mm	375325 8/M6
T-anya, hosszú T-horony névleges méret / menet 18/M16 mm	375325 18/M16
T-horonycsapmenettel T-horony névleges méret 24 mm	375315 24
T-horonycsapnyersdarab T-horony névleges méret 24 mm	375320 24
T-horonycsapmenettel T-horony névleges méret 14 mm	375315 14
T-horonycsapnyersdarab T-horony névleges méret 12 mm	375320 12
T-horonycsapmenettel T-horony névleges méret 10 mm	375315 10
T-horonycsapnyersdarab T-horony névleges méret 6 mm	375320 6
T-anya, hosszú T-horony névleges méret / menet 28/M24 mm	375325 28/M24
T-horonycsapmenettel T-horony névleges méret 28 mm	375315 28
T-horonycsapmenettel T-horony névleges méret 6 mm	375315 6
T-horonycsapmenettel T-horony névleges méret 36 mm	375315 36
T-horonycsapmenettel T-horony névleges méret 16 mm	375315 16

T-anya, hosszú T-horony névleges méret / menet 16/M14 mm	375325 16/M14
T-horonycsapmenettel T-horony névleges méret 32 mm	375315 32
T-horonycsapnyersdarab T-horony névleges méret 16 mm	375320 16
T-horonycsapmenettel T-horony névleges méret 18 mm	375315 18
T-anya, hosszú T-horony névleges méret / menet 20/M18 mm	375325 20/M18
T-horonycsapmenettel T-horony névleges méret 8 mm	375315 8
T-horonycsapmenettel T-horony névleges méret 20 mm	375315 20
T-horonycsapnyersdarab T-horony névleges méret 8 mm	375320 8
T-horonycsapmenettel T-horony névleges méret 22 mm	375315 22
T-anya, hosszú T-horony névleges méret / menet 10/M8 mm	375325 10/M8
T-horonycsapmenettel T-horony névleges méret 12 mm	375315 12
T-horonycsapnyersdarab T-horony névleges méret 22 mm	375320 22
T-horonycsapnyersdarab T-horony névleges méret 28 mm	375320 28