

HOLEX**Furatmikrométer, Méréstartomány: 12-16mm****Rendelési adatok**

Rendelés száma	428990 12-16
GTIN	4045197276346
Árucikk kategória	42B

Leírás**Kivitel:**

Mattkrómozott leolvasó és kezelő részek (\varnothing 12-től keményfém mérőpofák). Önközpontosító mérőfej három keményfém mérőfelülettel (\varnothing 12-től keményfém mérőpofák).

Tartalom:

Beállító gyűrű (beállításhoz) és hosszabbító.

Opcionális tartozék:

Hosszabbító 428993 sz., beállító gyűrűk 484030 sz.

Műszaki leírás

Mérésmélység hosszabbítóval	230 mm
Méréstartomány	12 - 16 mm
Beállító gyűrű \varnothing	16 mm
Standard mérésmélység	80 mm
Méret a	0,5 mm
Hibahatár	0,005 mm
Leolvasás	0,005 mm
Szabvány	Gyári szabvány
Mérődob osztás	1/50 mm
Méréstechnika	analóg
Csomagolás	Stabil doboz

Kalibrálás	B6
Termék fajtája	3 pontos furatmikrométer

Szolgáltatások

Kalibrálás3 pontos furatmikrométer Max. méréstartomány 100R mm	022500 100R
DAkKS kalibrálás3 pontos furatmikrométer Max. méréstartomány 200R mm	022510 200R

Tartozék

Beállító gyűrűDIN 2250 C Névleges Ø 13 mm	484030 13
Hosszabbító furatmikrométerekhez Típus 12-20	428993 12-20
Beállító gyűrűDIN 2250 C Névleges Ø 15 mm	484030 15
Beállító gyűrűDIN 2250 C Névleges Ø 16 mm	484030 16
Beállító gyűrűDIN 2250 C Névleges Ø 12 mm	484030 12
Beállító gyűrűDIN 2250 C Névleges Ø 14 mm	484030 14