

Mahr**Furatmikrométer Micromar, Méréstartomány: 100-125mm****Rendelési adatok**

Rendelés száma	428900 100-125
GTIN	4059192010409
Árucikk kategória	43A

Leírás**Kivitel:**

Mattkrómozott leolvasó és kezelőelemek. Edzett és köszörült mérőorsó. Gyorsmeghajtás beépített kuplunggal. Önközpontosító mérőfej 12 mm-től keményfém mérőpofákkal. 12,5 mm-től **furatfenéig történő méréshez**. 40 mm-től a súlycsökkentés érdekében alumínium mérőfej.

Opcionális tartozék:

Hosszabbító 428950 sz., beállító gyűrűk 484030 sz.

Műszaki leírás

Mérésmélység hosszabbítóval	282 mm
Méréstartomány	100 - 125 mm
Standard mérésmélység	132 mm
Méret a	0 mm
Hibahatár	0,006 mm
Leolvasás	0,005 mm
Szabvány	DIN 863
Mérődob osztás	1/50 mm
Méréstechnika	analóg
Csomagolás	Stabil doboz
Kalibrálás	B6
Termék fajtája	3 pontos furatmikrométer

Szolgáltatások

Kalibrálás 3 pontos furatmikrométer Max. mérésstartomány 200 mm

022500 200

DAkkS kalibrálás 3 pontos furatmikrométer Max. mérésstartomány 200 mm

022510 200

Tartozék

Beállító gyűrű DIN 2250 C Névleges Ø 110 mm

484030 110