

**Garant****Mérőszalag leolvasó ablakkal, Szalaghossz: 2m**

## Rendelési adatok

Rendelés száma	462210 2
GTIN	4045197154101
Árucikk kategória	41H

## Leírás

### Kivitel:

- **Ütésálló műanyag ház.**
- **Beültetett alumínium profilok mindkét működő felületen. Ez pontos felfekvő felületeket eredményez belső és külső méréshez.**
- **Hőálló és mechanikus igénybevételnek ellenálló alu-profilok.**
- **Beégetett lakkozású mérőszalag, fekete felirat. Domború = megtöréssel szemben stabil, csúszó véghoroggal (belső és külső méréshez). Kontrasztos, kopásálló és rozsdamentes skálázás.**
- **mm / mm osztás (fent / lent).**
- **A leolvasó ablak skálázása azonos leolvasási irányban áll.**

## Műszaki leírás

Szalagszélesség	16 mm
Ház magassága	63 mm
Ház hossza	63 mm
Ház szélessége	24 mm

Szalaghossz	2 m
Szabvány	EG II
Kalibrálás	G1
Termék fajtája	Mérőszalag

### Szolgáltatások

KalibrálásMérőszalag Maximális hossz 2 m	026240 2
--	----------