

**Mahr****Furatmikrométer Micromar, Méréstartomány: 25-30mm****Rendelési adatok**

Rendelés száma	428900 25-30
GTIN	4059192010638
Árucikk kategória	43A

**Leírás****Kivitel:**

Mattkrómozott leolvasó és kezelőelemek. Edzett és köszörült mérőorsó. Gyorsmeghajtás beépített kuplunggal. Önközpontosító mérőfej 12 mm-től keményfém mérőpofákkal. 12,5 mm-től **furatfenéig történő méréshez**. 40 mm-től a súlycsökkentés érdekében alumínium mérőfej.

**Opcionális tartozék:**

Hosszabbító 428950 sz., beállító gyűrűk 484030 sz.

**Műszaki leírás**

Mérésmélység hosszabbítóval	218 mm
Standard mérésmélység	68 mm
Méret a	0 mm
Méréstartomány	25 - 30 mm
Hibahatár	0,004 mm
Leolvasás	0,005 mm
Szabvány	DIN 863
Mérődob osztás	1/50 mm
Méréstechnika	analóg
Csomagolás	Stabil doboz
Kalibrálás	B6
Termék fajtája	3 pontos furatmikrométer

## Szolgáltatások

Kalibrálás 3 pontos furatmikrométer Max. mérésstartomány 50 mm

022500 50

DAkkS kalibrálás 3 pontos furatmikrométer Max. mérésstartomány 200 mm

022510 200

## Tartozék

Beállító gyűrű DIN 2250 C Névleges Ø 28 mm

484030 28