

**Mitutoyo****Holtest furatmikrométer, Méréstartomány: 87-100mm****Rendelési adatok**

Rendelés száma	429000 87-100
GTIN	4946368517766
Árucikk kategória	44A

**Leírás****Kivitel:**

Rozsdamentes, minden leolvasó rész csillogásmentesen krómozott. Mérődob mélyfekete skálázással és finom racsnival.

Átmenő furatokhoz, edzett acél mérőfelületek.

**Opcionális tartozék:**

Hosszabbítók 429010 sz., beállító gyűrű 484030 sz.

**Műszaki leírás**

Méréstartomány	87 - 100 mm
Méret a	3,4 mm
Mérésmélység hosszabbítóval	255 mm
Standard mérésmélység	105 mm
Mérődob Ø	23 mm
Teljes hossz	156 mm
Hibahatár	0,006 mm
Leolvasás	0,005 mm
Szabvány	Gyári szabvány
Mérődob osztás	1/50 mm
Méréstechnika	analóg

Csomagolás	Stabil doboz
Kalibrálás	B6
Termék fajtája	3 pontos furatmikrométer

## Szolgáltatások

DAkKS kalibrálás3 pontos furatmikrométer Max. méréstartomány 200 mm	022510 200
Kalibrálás3 pontos furatmikrométer Max. méréstartomány 100 mm	022500 100

## Tartozék

Beállító gyűrűDIN 2250 C Névleges Ø 100 mm	484030 100
Hosszabbító furatmikrométerekhez Típus 4/150	429010 4/150
Beállító gyűrűDIN 2250 C Névleges Ø 90 mm	484030 90
Beállító gyűrűDIN 2250 C Névleges Ø 95 mm	484030 95