



Univerzális leszorító pofa mobil, Típushoz: 125



Rendelési adatok

Rendelés száma	361390 125
GTIN	4250364402002
Árucikk kategória	34A

Leírás

Felhasználás:

Leszorítás köszörült rugólapokkal nyers és megmunkált befogófelületekhez. Bepattintós gyorscsere rendszer bepattintós lap befogásához. Nagy befogási pontosság párhuzamos ill. derékszögpontos megmunkáláshoz.

A szorítófelületek alig látható nyomokat hagynak hátra.

Tartalom:

Inkluzív rugólapok.

Pofaszélesség b: 124,4 mm

c: 24 mm

c₁: 46,5 mm

Pofamagasság h: 39,5 mm

Magasság h₁: 20 mm

Pofahossz l: 75 mm

Műszaki leírás

Pofaszélesség b	124,4 mm
Hossz l ₁	32 mm
Pofahossz l	75 mm
Hozzávaló színkód	Titan 2

Hozzávaló színekód	HiPo
Hozzávaló színekód	Titan
Hozzávaló színekód	TC
Hozzávaló színekód	LC-Garant
Hozzávaló színekód	LC
Hozzávaló színekód	LCV125G
Hozzávaló színekód	NC8
Hossz l_2	8,8 mm
Pofamagasság h	39,5 mm
Típushoz	125
c	24 mm
c_1	46,5 mm
Magasság h_1	20 mm
Termék fajtája	Satupofa