



Vákuumszivattyú, Típus: VP2



Rendelési adatok

Rendelés száma	385010 VP2
GTIN	2050001717412
Árucikk kategória	38L

Leírás

Kivitel:

Vákuum szivattyú (**csak száraz megmunkáláshoz**).

Felhasználás:

Vákuumos befogólapok és rendszerek működtetéséhez.

Tartalom:

2 m vákuumtömlő, 3/2-utas kézikaros szelep szellőztetéssel, vákuumméter.

Hossz: 271 mm

Szélesség: 258 mm

Magasság: 296 mm

Szívóteljesítmény: 10 m³/h

Motorfeszültség: 230 V

Motor teljesítménye: 0,4 kW

Műszaki leírás

Súly	18 kg
Motor teljesítménye	0,4 kW
Hossz	271 mm

Magasság	296 mm
Szívóteljesítmény	10 m ³ /h
Szélesség	258 mm
Motorfeszültség	230 V
Termék fajtája	Vákuumfejlesztő